



SR Research

Complete Eye Tracking Solutions

EyeLink1000技术规格

	EyeLink 1000				
	塔式底座	Primate 系统	桌面	臂	长距离
单眼采样率	250, 500, 1000, 2000赫兹				250, 500赫兹
双眼采样率		250, 500, 1000赫兹		250, 500, 1000赫兹	
眼动跟踪原理	瞳孔-CR技术	仅瞳孔方法 瞳孔-CR技术	瞳孔-角膜反射 (CR)		
平均精度	典型0.25°至0.5°				典型0.5°
扫视事件分辨率	0.05° 微扫视				0.25°
空间分辨率 (有效值)	0.01°@1000赫兹 0.02°@2000赫兹				0.05°
端到端样本延迟	M <1.8毫秒, SD <0.6毫秒@1000赫兹 M <1.4毫秒, SD <0.4毫秒@2000赫兹				M <3.0毫秒, 标准差=1.11毫秒
闪烁恢复时间	1.0毫秒@1000赫兹 0.5毫秒@2000赫兹				2毫秒, 500赫兹
瞳孔检测模型	重心或椭圆拟合				椭圆拟合
视线跟踪范围	60°水平, 40°垂直		32°水平 25°垂直		
可接受的头部运动	25x25x10毫米 (水平x垂直x深度)				22x18x20厘米 (水平x垂直x深度)
最佳相机-眼睛距离	38厘米	30-45厘米	40 - 70厘米	60 - 150厘米	40 - 70厘米
眼镜兼容性	良		优		良
红外线波长	910纳米或940纳米		890纳米或940纳米		

相关链接

🔗 EyeLink 1000 Tower Mount



虚拟现实产品线上超市

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET

产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有13个大类，51个小类，共900多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上，SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时，SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

我们的产品线



- | 3D立体显示器
- | 头戴式显示器
- | 3D输入设备
- | 大型投影系统
- | 动作捕捉
- | 数据手套
- | 力反馈触觉式
- | 3D扫描器
- | 3D打印机
- | VR软件
- | 3D显卡
- | 位置追踪器
- | 眼动仪

联系我们

北京搜维尔国际贸易有限公司

SouVR中国站: <http://www.souvr.com>

SouVR国际站: <http://en.souvr.com>

电话: 010-82772136 / 62986566

传真: 010-62975695

手机: 013910803448 / 13811981522/13811546370/
13720091697/13811548270/13720096040

邮箱: sale@souvr.com

地址: 中国.北京市海淀区上地七街1号汇众科技大厦811室 (100085)

欢迎
点击

3D/VR产品展示季: <http://www.souvr.com/exhibition/>

虚拟现实产品大全: <http://www.souvr.com/Soft/Special/catalog/Index.html>

www.souvr.com

SouVR 聚焦中国、立足中国、服务中国